

Garant**TC.T 16T304, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje