

**DC.T 11T308, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Toleranca	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T308
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje