

Garant**TCMT 110204, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110204 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje