


**CC.T 09T302, Zvrst: PDL010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T302 PDL010 Zvrst: PDL010

Lomilec odrezkov: AP

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 400 m/min**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Toleranca	G
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	PDL010
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	AP
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	N
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje