


**DC.T 070202, Zvrst: PDL010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070202 PDL010 Zvrst: PDL010

Lomilec odrezkov: AP

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 400 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT070202
Lomilec odrezkov	AP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	G
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 400 m/min
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM
Zvrst	PDL010
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje