


**CC.T 060204, Zvrst: PDL010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060204 PDL010 Zvrst: PDL010

Lomilec odrezkov: AP

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 400 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Glavna uporaba	N
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Zvrst	PDL010
Toleranca	G
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	AP
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje