

Garant**VC.T 110302, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261364 HB7140-1
GTIN	4045197819451
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 110302 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje