

**TNMG 160408, Zvrst: PDL010****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251583 PDL010 |
| GTIN | 4960664848645 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Zvrst | PDL010 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Prevleka | prevlečeni |
| Globina reza a_p | 1 - 3,5 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 200 - 600 m/min |
| Lomilec odrezkov | AH |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Glavna uporaba | N |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |

| | |
|----------------|---|
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |