

**TNMG 160404, Zvrst: PDL010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	AH
Zvrst	PDL010
Glavna uporaba	N

Preveleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje