

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 20/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273761 20/3
GTIN	4045197485212
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine. $10 \times w$

Napotek:

Maksimalni \emptyset = omejen \emptyset obdelovanca zaradi izvedbe.

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Širina zareze w	3 mm
Funkcijska širina L_4	21,5 mm
Dolžina glave L_1	46 mm
Globina zareze t_{maks}	30 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celotna dolžina L	150 mm
maksimalni \emptyset	60 mm
Širina držala b	20 mm
Vrsta uporabe	levo

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600