


**WN.G 080408, Zvrst: PDL010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	N
Toleranca	G
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	AH
Zvrst	PDL010
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	HM

Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje