


**WN.G 080404, Zvrst: PDL010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Lomilec odrezkov	AH
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	PDL010
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	G
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje