

RIHETEC
KUHLINDESEN
Šoba za hladilno tekočino SmartKD s kroglastim priključkom, Tip × dolžina cevi: 15X70

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319478 15X70
GTIN	4260711110542
Razred artikla	33C

Opis
Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.

Krogla iz nerjavečega jekla v kombinaciji s fleksibilno kompozitno cevjo. Pritrditev cevi s prekrivno matico.

CNC-šoba za hladilno tekočino s pametno cevjo – s SmartKD prihranite čas opremljanja in zagotovite optimalno hlajenje rezila orodja. SmartKD se prilega številnim nastavkom VDI in BMT različnih nemških in mednarodnih proizvajalcev. Primerno za tlake od 6 do 10 barov.

Prednosti:

- **Hitra in preprosta montaža.**
- **Krogla iz nerjavečega jekla.**
- **Fleksibilna zamenljiva pametna cev.**
- **Natančen močan curek hladilne tekočine.**

Uporaba:

Vstavite šobo za hladilno tekočino v izvrtino za hladilno tekočino in nato poravnajte cev z rezilom.

Napotek:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.

Tehnični opis

Ø krogle	15 mm
Dolžina šobe	70 mm
Izvedba	Okrogla glava
Tip	SmartKD

Ø izvrtine za cev	4 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Šoba za hladilno sredstvo