

**Garant****WCHX 090308, Tip: SM**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268490 SM
GTIN	4045197470843
Razred artikla	21K

## Opis

**Primerno za:**

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 18.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 18 mm

Zvrst: HB7120

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 110 - 220 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 110 - 140 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 220 m/min
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	110 - 140 m/min
Tip	SM
Zvrst	HB7120
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 090308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za $\emptyset$ orodja D <sub>c</sub>	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje