

**metabo****Kotni brusilniki INOX, Tip: WEV17-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Vi določate mejo – ne vaš stroj.**

Z napravami od 850 do 1.900 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo. Izjemno robusten kotni brusilnik z močnim reduktorjem in **močno zmanjšanim**, nastavljivim **število vrtljajev** za hladno brušenje. Popolno **za obdelavo plemenitega jekla**.

- **Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Ohišje gonila je mogoče vrteti v korakih po 90° za delovanje z levo roko ali za odklop.**
- **Konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo.**
- **Daljša življenjska doba, večja moč: motor Metabo Marathon s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja preobremenitvena zmogljivost in 50 % večji navor.**
- **Hitra menjava plošče brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom Metabo M-Quick.**
- **Zaščitni pokrov, nastavljiv brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.**
- **Dodatni ročaj z nizkimi vibracijami Metabo VibraTech (MVT).**
- **Izklopne ogljene ščetke za zaščito motorja.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem za dve luknji.

**Tehnični opis**

Stikalo Totmann	da
-----------------	----

Masa	2,5 kg
Mehak zagon	da
Poraba moči	1700 W
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Priključni navoj	M14
Oznaka proizvajalca	WEV 17-125 Quick Inox
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Tip kabla	4
Posebnosti	Sistem za hitro menjavo
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vrtljajev v prostem teku	2000 - 7600 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki