

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Razred artikla	22A

Opis**Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 4,8$ mm.

Tehnični opis

Radij rezila	0,5 mm
Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	APKT 1003 PDER
Zvrst	HBM025
Rezalni material	Karbidna trdina
Debelina plošče	3,5 mm

Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	220 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	150 m/min	M
GG(G)	primerno	150 m/min	K
Uni	primerno		
suho	primerno		