

Garant
Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 25/3mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273757 25/3 |
| GTIN | 4045197538345 |
| Razred artikla | 21W |

Opis
Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od globine zarez 19,5 mm (do širine zarez 3 mm) oz. od globine zarez 24,5 mm (od širine zarez 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Globina zarez t_{maks} | 21 mm |
| Širina zarez w | 3 mm |
| Dolžina glave L_1 | 36,5 mm |
| Funkcijska širina L_4 | 26,5 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Širina držala b | 25 mm |
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Vpenjalni vijak Tip 6

279815 6

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600