

Garant**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava HT z izvrtinami za hladilne kanale, HSK-A 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307553 12
GTIN	4045197644824
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Prednosti:

- Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), zaradi tega visoka procesna varnost.
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Uporaba:

- Zlasti za grobo odrezovanje pri rezkanju.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, reducirni nastavek št. 302135–302187.

Napotek:

Pazljivo pri predolgh orodjih in obdelavi TPC.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	12 mm
Uporabna dolžina L_1	54 mm
primerna reducirna puša	302140; 302135
Zunanji $\varnothing D$	52,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 3 mm	302135 3
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 6 mm	302135 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 8 mm	302140 8
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 4 mm	302140 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 5 mm	302140 5
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 5 mm	302135 5
	302140 3

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm

Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm

302135 4

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm

302140 6

Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm

302135 8