

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava, HSK-E 40, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308030 12
GTIN	4045197377869
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.**

**GARANT:** – HSK-funkcijske površine obdelane.**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302416. Naprave za nakrčevanje art. 354210–304755.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 40
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Podstavna omara	354290
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1