



Naprava za predhodno nastavitvev UNO, Tip: UAFCAM



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	355020 UAFCAM
GTIN	4034221181398
Razred artikla	34H

Opis

Izvedba:

- 15,6-palčni zaslon na dotik z intuitivno in preprosto upravljano površino Microvision.
- Priprava za umerjanje na osnovnem držalu orodij SK50.
- Preprosto shranjevanje 3 adapterjev z vložki SK50.
- Hitro nastavljanje obeh osi z mehanizmom Release-by-Touch (X/Z).
- Fino nastavljanje v obeh oseh (X/Z) z vrtljivim kolescem.
- Vreteno z indeksom $4 \times 90^\circ$ in zavoro.
- Kamera z 22-kratno povečavo.

Naprava deluje skupaj z izbirno razpoložljivo proizvodno programsko opremo Hoffmann Group Connected.

Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju v proizvodnji ali delovni pripravi.

Obseg dobave:

Termični tiskalnik etiket z etiketami, preprosta sistemska podomara, merilna programska oprema v vseh večjih tujih jezikih, **zagon in usposabljanje vključeno (1/2 dneva)**.

Dodatni pribor:

Naprave za predhodno nastavitvev so združljive z reducirnimi trni GARANT art. 354771; 354773; 354775; 354777 in 354779. Reducirni trni Haimer so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Širina podnožja	1294 mm
Globina	590 mm
Masa	300 kg
Merilno območje Z	400 mm
Druga kamera v nosilcu za objektivne	da
Viličasti kaliber X	100 mm
Obremenitev vretena	30 kg
Celotna širina	2264 mm
Merilno območje X	400 mm
Vmesnik	Hoffmann Group Connected
Celotna višina	1735 mm
Osnovno držalo	Ultra precizno vreteno SK50
Serija	Hoffmann Group Connected
Hitra nastavitvev	pnevmatska
Velikost prikazovalnika	24 col
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov