



Naprava za predhodno nastavitvev UNO, Tip: UADCAM



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	355020 UADCAM
GTIN	4034221181411
Razred artikla	34H

Opis

Izvedba:

- 15,6-palčni zaslon na dotik z intuitivno in preprosto upravljalno površino Microvision.
- Priprava za umerjanje na osnovnem držalu orodij SK50.
- Preprosto shranjevanje 3 adapterjev z vložki SK50.
- Hitro nastavljanje obeh osi z mehanizmom Release-by-Touch (X/Z).
- Fino nastavljanje v obeh oseh (X/Z) z vrtljivim kolescem.
- Vreteno z indeksom $4 \times 90^\circ$ in zavoro.
- Kamera z 22-kratno povečavo.

Naprava deluje skupaj z izbirno razpoložljivo proizvodno programsko opremo Hoffmann Group Connected.

Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju v proizvodnji ali delovni pripravi.

Obseg dobave:

Termični tiskalnik etiket z etiketami, preprosta sistemska podomara, merilna programska oprema v vseh večjih tujih jezikih, **zagon in usposabljanje vključeno (1/2 dneva)**.

Dodatni pribor:

Naprave za predhodno nastavitvev so združljive z reducirnimi trni GARANT art. 354771; 354773; 354775; 354777 in 354779. Reducirni trni Haimer so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Masa	300 kg
Celotna višina	1735 mm
Druga kamera v nosilcu za objektivne	da
Hitra nastavitvev	pnevmatska
Obremenitev vretena	30 kg
Merilno območje Z	400 mm
Globina	590 mm
Osnovno držalo	Ultra precizno vreteno SK50
Serija	Hoffmann Group Connected
Merilno območje X	400 mm
Vmesnik	Hoffmann Group Connected
Širina podnožja	1294 mm
Celotna širina	2264 mm
Viličasti kaliber X	100 mm
Velikost prikazovalnika	24 col
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov