

KERN**Precizna tehtnica, tip PCB, maksimalno območje tehtanja: 360g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479511 360
GTIN	4045761243187
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Možnost omrežnega in baterijskega napajanja. Samodejni izklop po 3 minutah.**
- **Program za nastavitev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavitve, po ponudbi).**
- **Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 5, 10, 25, 50 kosov. Preklop prikaza s kosa na maso.**
- **Recept: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepta (skupaj neto).**

KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Baterija art. 081561 vel. 6LR61; notranji akumulator po ponudbi. Podatkovni kabel, tiskalnik, adapter za vmesnike, kot je RS 232 ali USB na zahtevo.

Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Odčitavanje	0,001 g

Število vključenih baterij	1
Minimalna kosovna masa	0,02 g
Dimenzije tehtalne plošče	Ø 82 mm
Linearnost	±0,005 g
maksimalno območje tehtanja	360 g
Višina	79 mm
Neto masa	0,84 kg
Sposobnost reproduciranja	0,001 g
Širina	163 mm
Globina	245 mm
Čas iznihanja	3 s
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Precizne tehtnice

Štoritve

DAkKS-kalibriranje tehtnica maksimalno območje tehtanja 50	027710 50
Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50