



## Akumulatorska kamera za pregledovanje, Oznaka proizvajalca: M12-360IC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktne akumulatorske kamere za pregledovanje na težko dostopnih mestih.

- velik 4,3-palčni LCD-zaslon za ostre in jasne slike.
- Zaslon je vrtljiv za 270°.
- 5 ravni svetlosti zagotavljajo optimalno osvetlitev.
- 3-stopenjska digitalna povečava za hitro izostritev določenih točk.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 li-ionskim akumulatorjem 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, kablom za kamero, kavljem, magnetom, ogledalom, transportnim kovčkom.

### Tehnični opis

Dolžina kabla za kamero	1200 mm
Ø glave kamere	10 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Masa	0,9 kg
Ločljivost prikazovalnika	480×272 px
Oznaka proizvajalca	M12 360IC
Velikost prikazovalnika	4,3 col
Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Endoskop