



## Univerzalni spajkalnik, Zmogljivost segrevanja: 300W



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082100 300
GTIN	4003008025736
Razred artikla	04C

### Opis

#### Izvedba:

Industrijski spajkalniki z dolgo življenjsko dobo in **konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur** (30-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi bakrenimi spajkalnimi konicami). **Čas segrevanja 3 minute** (vel. 300 pribl. 5 minut). Gumijasti napajalni kabel dolžine 1,5 m (PVC pri vel. 30). **S stojalom za odlaganje** (ne pri vel. 30). Zelo zmogljiv spajkalnik s spajkalno konico odporno proti škaji (ne s konico Ersadur). Zaradi visoke zmogljivosti je spajkalnik primeren za obdelavo pločevine, spajkanje na bakrenih tirnicah, segrevanje vžigalnih žigov, ter pri izdelavi kalupov in karoserij.

#### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Širina konice za spajkanje: 25 mm

Zmogljivost segrevanja: 300 W

Temperatura spajkalne konice po 3 minutah: 470 °C

Masa brez priključka: 870 g

### Tehnični opis

Masa brez priključka	870 g
Zmogljivost segrevanja	300 W
Širina konice za spajkanje	25 mm
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah	470 °C
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Spajkalnik

**Pribor**

Razspajkalna črpalka PDD03, iz antistatične umetne mase	082355
Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm	082365 1,5
Spajkalna žica Sn60Pb40, rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm	082360 1
Spajkalna žica Sn60Pb40, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm	082360 1,5
Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm	082365 1
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 302MZ	082400 302MZ
Hladilnik /230 300	E030100
	0302MZ/SB
Stojalo za shranjevanje	0A17