

HOLEX**List krožne žage groba, neprevlečeni, Ø × debelina: 275X2,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	177455 275X2,5
GTIN	4067263212157
Razred artikla	12T

Opis

Izvedba:

Precizna izdelava in dobra kakovost za ugodno ceno. **Vaporizirana površina** ščiti pred zavaritvijo materiala.

Uporaba:

Pri počasi delujočih strojih (pribl. 50 vrt/min).

Delitev zob t: (oblika zoba).

- **4 mm (BW) – za profile in cevi z debelino stene 1,0–1,5 mm.**
- **5/6 mm (HZ) – za srednje profile, cevi in trdne materiale z debelino stene 1,5–20 mm ali prerezom.**
- **7/8 mm (HZ) – za debele profile in trdne materiale do približno 50 mm debeline stene ali prereza.**
- **10–16 mm (HZ) – za zelo debele prereze in trdne materiale nad 50 mm.**

Napotek:

- **Za nerjavna jekla (npr V2A) sta pravilna rezalna hitrost in mazanje ključnega pomena (glejte priročnik za odrezovanje, št. 110020).**
- **Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.**

Naslednik za art. 177450.

Tehnični opis

Ø izvrtine za sojemalni element	8; 12 mm
Debelina	2,5 mm
za žage blagovne znamke	Eisele; separator
Število izvrtin za sojemalni element	2; 4
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog	55; 64 mm
Število zob Z	110
Ø	275 mm
Delitev t	8 mm
Ø izvrtine	40 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	800 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	600 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	20 m/min	P
GG(G)	primerno	27 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	400 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

