



Akumulatorski rezkar za robove Ročno vodeno, Tip: AKFH18-5AS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Za izdelavo faznih ploskev in radijev na ploščatih materialih, pločevinah in posodah, notranjih in zunanjih robov, potekov kontur ter za zaokroževanje izvrtin.

Zmogljiv akumulatorski rezkalnik robov za optimalno pripravo premazov za prilagodljivo delo v delavnici in na gradbišču. Akumulatorski rezkar za robove do 5 mm.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnik akumulatorjev, 1 stroj vklj. z rezkalno glavo 45° (brez vodilnega valjčka, brez rezalnih obračalnih ploščic), 3 vpenjalni vijaki, 1 bakrena pasta, 1 ključ za notranji 6-kotnik 4 mm, 1 izvijač Torx TX 15, 1 kovček za orodje iz umetne mase.

Napotek:

Potrebni pribor najdete v naši spletni trgovini eShop od št. 078136–078138 naprej.

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073851–073859 oz. osnovne garniture pod št. 073863–073867.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	AKFH 18-5 AS
Fazni kot	45 stopinj
Število vrtljajev v prostem teku	2400 - 7500 min ⁻¹

Radij	2,5 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø naležne plošče	98 mm
Najv. višina posnetega roba 45°	5
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov