



Aksialno držalo trnov rezkarjev VARIA VX4, VX4, Ø trna d1: 22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319838 22
GTIN	2050001743510
Razred artikla	33E

Opis

Izvedba:

VX – tritočkovno vpetje brez prečnih sil preko integralnega segmentnega obroča. **Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.**

Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

Uporaba:

Z moznikom. Za rezkarje z vzdolžnimi in prečnimi utori.

Napotek:

Notranje hlajenje po ponudbi.

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment V5 znaša 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.

Tehnični opis

Širina zveze L ₅	4 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	27 mm

Ø trna d ₁	22 mm
Trn za rezkarje	VX4
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje