

HAINBUCH**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, Top 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 30,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329974 30,5
GTIN	2050001927705
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite **želeni Ø vpenjanja**. S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Prednosti:

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Priporočilo:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Napotek:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	30,5 mm
-------------	---------

Profil	okrogla
Vpenjalna površina	S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi
Trdota	60 HR
Dolžina L	49 mm
Trn za rezkarje	Top 65
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava