

 kurtz ersa

## Naprava za hitro spajkanje Multi-Sprint, ERSA tip: 960ED



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Razred artikla	04C

### Opis

#### Izvedba:

Izjemno lahka spajkalna pištola s PTC-grelnim elementom brez transformatorja. **Čas segrevanja pribl. 20 s.** S periodičnim pritiskanjem je segrevanje mogoče prilagoditi dejanskim potrebam na mestu spajkanja. Spajkalna konica z notranjim gretjem z velikim izkoristkom. Priključni kabel dolžine 1,5 m.

#### Uporaba:

Zlasti na področju montaže in popravil, saj je napravo možno uporabiti v **področju uporabe od 15 – 100 W** (kot standardni spajkalnik).

### Tehnični opis

Temperatura spajkalne konice po 3 minutah	350 °C
Moč segrevanja	150 W
Širina konice za spajkanje	3,2 mm
Zmogljivost segrevanja	75 W
Masa brez priključka	100 g
ERSA tip	960ED
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Spajkalnik

**Pribor**

Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 832CDLF

082400 832CDLF

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5,  
rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm

082365 1

Spajkalna konica Oznaka proizvajalca BDLF

082400 BDLF

Razspajkalna črpalkaPDD03, iz antistatične umetne mase

082355

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5,  
rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm

082365 1,5

Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 832EDLF

082400 832EDLF

Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 832SDLF

082400 832SDLF