



Naprava za vrezovanje navoja za hitrozamenljive vložke, Tip: M3-12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Razred artikla	35D

Opis

Izvedba:

- Za stroje s samo eno smerjo vrtenja.
- Nastavljiva varnostna drsna sklopka, ki varuje navojni sveder pred lomom.
- Izravnava dolžine na vlek in pritisk izenačuje razliko med strojnim podajanjem in korakom navoja.
- Avtomatsko podajanje zagotavlja natančne navoje.
- Samodejni hitri povratni hod 1,6: 1.
- Desni tek in levi tek, tudi brez prestavitve.
- Uporaba vpenjalnih stročnic Rubber-Flex ali hitrovpenjalnih vložkov.
- Kratko vzmetenje vrezovanja dopušča sprostitvev brez poškodb navoja.

Uporaba:

- Vpetje v vrteče vreteno.
- Za vrezovanje zelo natančnega navoja.
- Brez predhodne prestavitve za levi ali desni navoj, uporabno za zaprte in skoznje izvrtine.

Obseg dobave:

Vklj. z držalno roko in pri art. 333500 tudi z 2 vpenjalnima stročnicama za več območij (Rubber-Flex), 2 viličastima ključema in 1 ključem za notranji 6-kotnik v skladu z aparatom!

Dodatni pribor:

Hitrovpenjalni vložki art. 335420 – 335640.

Nadomestna vpenjalna priprava art. 333630 (glejte seznam nadomestnih delov).

Napotek:

Ustrezna konusna držala art. 342500; 342600.

Tehnični opis

celotna dolžina	176 mm
Območje Ø 2. vpenjalne stročnice	6,5 - 10 mm
Območje Ø 1. vpenjalne stročnice	3,5 - 6,5 mm
Masa	1,7 kg
avtomatska dolžina hoda	15 mm
Konični trn DIN 238	B 16
Ø ohišja	70 mm
Območje rezanja	M3 - M12
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej	1100 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Naprave za vrezovanje navoja

Pribor

Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba MK/konus vrtalne glave 4/16	342600 4/16
Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba MK/konus vrtalne glave 2/16	342600 2/16
Trn z MK-držalom MK/konus vrtalne glave 2/16	342500 2/16
Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba MK/konus vrtalne glave 3/16	342600 3/16
Trn z MK-držalom MK/konus vrtalne glave 3/16	342500 3/16
Trn z MK-držalom MK/konus vrtalne glave 1/16	342500 1/16
Trn z MK-držalom MK/konus vrtalne glave 4/16	342500 4/16
Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba MK/konus vrtalne glave 1/16	342600 1/16

