

**Garant****Kompaktna brusna plošča, Ø 50,8 mm, Primerjava zrnatosti: 180/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554061 180/2
GTIN	4067263290759
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Hitrovpenjalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja »z enim zasukom« v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Vlaknasta brusna koprena z brusnimi zrnji, vezanimi z umetno smolo, **stisnjena oblika brusnih diskov**.

**Uporaba:**

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Posebno primerni za **fino brušenje in posnemanje zarobka**. Ustvari **fino obdelano površino** in zmanjšuje globino hrapave površine na vseh materialih.

**Napotek:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete od št. 573510 naprej.

**Tehnični opis**

Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Izvedba	2 A medium
Kratka za brusno sredstvo	A

Stopnja trdote	mehki
Stopnja preciznosti	sredstvo
Primerjava zrnatosti	180
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	22000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kompaktna brusna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

