

ALZMETALL
we drive productivity**Namizni vrtni stroj ALZTRONIC, Maksimalni Ø vrtnja v jeklo: 16 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	076560 16
GTIN	2050001755384
Razred artikla	03P

Opis**Izvedba:**

Natančen stacionarni vrtni stroj z velikim številom vrtljajev in dolgo življenjsko dobo.

- **Motor na izmenični tok 230 V, 50 Hz.**
- **Digitalni prikaz števila vrtljajev.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev.**
- **Desni/levi tek.**
- **Vrtljiv ščitnik vretena z električnim varovalom.**
- **Stikalo za izklop v sili.**
- **24-mesečna garancija, 10-letna garancija nadomestnih delov.**
- **Brez vrtalne glave.**

Toga vrtna glava in po višini nastavljiva in vrtljiva miza stroja.

Napotek:

Drugi namizni vrtni stroji po ponudbi.

Oznaka proizvajalca: ALZTRONIC 16

Poraba moči: 540 W

Maksimalno število vrtljajev: 100 - 2000 min⁻¹

Vpenjalo za orodje: MK2

Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo: M12

Hod vretena: 80 mm

Tehnični opis

Ø stebra	65 mm
Hod vretena	80 mm
Podajanje	ročna
Minimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo	437 mm
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M12
Uporabna širina osnovne plošče	300 mm
Uporabna širina strojne mize	240 mm
Uporabna dolžina strojne mize	300 mm
Maksimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo	437 mm
Poraba moči	540 W
Maksimalni Ø vrtanja v jeklo	16 mm
Vpenjalo za orodje	MK2
Maksimalna razdalja med vretenom in strojno mizo	357 mm
Minimalna razdalja med vretenom in strojno mizo	75 mm
Nastavljanje višine strojne mize	Ročica
Uporabna dolžina osnovne plošče	240 mm
Masa	83 kg
Maksimalno število vrtljajev	100 - 2000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	ALZTRONIC 16
Prevesna dolžina	190 mm
Nazivna mera T-utora	12 mm
Število T-utorov	2
Razdalja med T-utori	80 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj