

SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje desno, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice – mera A: 63/15-180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320100 63/15-180
GTIN	2050001714398
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

Nadomestni del	P05
Previsna dolžina A	180 mm
Osni zamik konic f	27 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>1</sub> min	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Velikost ploščice	15
Ø držala	63 mm
Uporabna dolžina L <sub>N</sub>	154 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje

## Pribor

Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06

