

**Garant****Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192610 30
GTIN	4067263291190
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

**Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.** Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.

**Tehnični opis**

Kot posnetja roba	45 stopinj
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	30 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Držalo	DIN 1835 B s h6
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,061 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Celotna dolžina L	166 mm
Dolžina rezil $L_c$	90 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila $D_c$	30 mm
Število zob Z	5
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 8

Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NR
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,15×D pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Rezkalna glava za kotno rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	11 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	36 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	73 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		