

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka, HSK-E 50 A = 70, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308308 8
GTIN	4045197480392
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- HSK funkcijske površine obdelane.
- Ozka izvedba (3°-kontura).

**Kakovost centriranja 2,5/40000 min<sup>-1</sup>.**

**Uporaba:**

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Zunanji Ø D	19 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 50 A = 70
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 40000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Podstavna omara	354290
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12