

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka, HSK-E 50 A = 70, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308308 12
GTIN	4045197480415
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- HSK funkcijske površine obdelane.
- Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost centriranja 2,5/40000 min⁻¹.

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Zunanji Ø D	23 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 50 A = 70
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 40000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Podstavna omara	354290
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1