

**Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS, 400 V, Tip: DS04/150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Razred artikla	03S

**Opis****Izvedba:**

**Izredno miren tek** motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri **neprekinjenem obratovanju. Dobava brez brusnih plošč.**

Izredno robustni brusni stroji na trifazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama v namizni izvedbi. Čvrsti nasloni za obdelovance, zaščita proti ponovnemu zagonu in ščitniki za oči zagotavljajo uporabniku varno delo.

**Napotek:**

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	2900 min <sup>-1</sup>
Masa	14 kg
Oznaka proizvajalca	DS04/150
Poraba moči	250 W
Širina brusne plošče T	25 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	51 mm
Ø brusne plošče D	150 mm
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Brusni stroj z dvema  
brusnima ploščama**Pribor**

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596220 NK60
Prislonska miza za obdelovanec, desna Tip AT1	077525 AT1
Ščitnik za oči za art. 077502 Tip DS1	077509 DS1
Prislonska miza za obdelovanec, leva Tip AT1	077519 AT1
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596220 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596220 EK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596220 EK80
Strojno stojalo Primerno za stroj DS04	077513 DS04