

SWISS TOOLS

Držalo noža za notranje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 50/11-90mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320395 50/11-90
GTIN	2050001714909
Razred artikla	36D

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Osni zamik konic f	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Nadomestni del	S05
Velikost ploščice	11
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	32 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Ø držala	50 mm
Uporabna dolžina L _N	70 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje

Pribor

Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06