

**Garant**

**Hitrovpenjalni vložek za glavo za vrezovanje navoja MLA, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338120 16
GTIN	4045197336170
Razred artikla	31M

**Opis****Primerno za:**

Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z minimalno dolžinsko izravnavo MDI art. 338100–338118.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja, glejte art. 309399–309447.

**Tehnični opis**

Ø d	20 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16 mm
Območje vpenjanja Ø D <sub>1</sub>	2 - 10 mm
za območje rezanja	M3 – M12
Previsna dolžina L	24 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	16
maksimalni zatezni moment	60 Nm
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni vložek

