

Garant

Hitrovpenjalni vložek za glavo za vrezovanje navoja MLA, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338120 25
GTIN	4045197336187
Razred artikla	31M

Opis**Primerno za:**

Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z minimalno dolžinsko izravnavo MDI art. 338100–338118.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja, glejte art. 309399–309447.

Tehnični opis

Območje vpenjanja $\varnothing D_1$	2 - 16 mm
$\varnothing d$	32 mm
za ER-vpenjalne stročnice	25 mm
za območje rezanja	M6 – M20
Previsna dolžina L	27 mm
Zunanji $\varnothing D$	42 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	25
maksimalni zatezni moment	70 Nm
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni vložek

