

Garant**Pritezni čep zatesnjen, brez izvrtine, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308660 50
GTIN	4045197151018
Razred artikla	31Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	65,5 mm
Navoj M	M24
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
za strmi konus	50
Ø glave D ₁	29,1 mm
L ₁	25,55 mm

Ø zveze D	36 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	ISO 7388
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50