

**Garant****Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, Karbidna trdina, Tip: D1210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540355 D1210
GTIN	4067263736851
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

**Dolžina držala 200 mm** (možnost prilagoditve dolžine).

Ø držala 6 mm.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Stroj vklopite šele, ko je rezkalni čep že potopljen v obdelovanec.

**Tehnični opis**

Dolžina glave	10 mm
Celotna dolžina	210 mm
Ø glave	12 mm
Opis oblike	Krogla
Serija	GARANT Master Uni
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		