

Garant**Pritezni čep Form A, z izvrtino, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308600 40 |
| GTIN | 4045197150905 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

Napotek:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|------------|
| Ø glave D ₁ | 19 mm |
| za strmi konus z barvno kodo | SK 40 |
| Kot A | 15 stopinj |
| Celotna dolžina L | 54 mm |
| Maksimalni zatezni moment | 50 Nm |
| za strmi konus | 40 |
| Navoj M | M16 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Ø zveze D | 23 mm |
| L ₁ | 26 mm |
| Zev ključa | 19 mm |
| Značilnosti izvrtine | z izvrtino |
| Standard pritezni čepov | ISO 7388-3 |
| Vrsta izdelka | Pritezni čep |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308825 40 |