



## Pritezni čep zatesnjen, oblika A, z izvrtino, za strmi konus: 40



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308610 40
GTIN	4045197150929
Razred artikla	32Z

### Opis

#### Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

#### Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

#### Napotek:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Zatesnjeno – z O-obročem.

### Tehnični opis

Kot A	15 stopinj
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Celotna dolžina L	54 mm
Ø zveze D	23 mm
Navoj M	M16
L <sub>1</sub>	26 mm

za strmi konus	40
Ø glave D <sub>1</sub>	19 mm
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40