

HOLEX**Krožne žične ščetke za posnemanje zarobka Jeklana žica 0,35 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 250X60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna izvrtina 50,8 mm z dvojnimi utoroma z zagazdo 13 × 7. Možne so tudi druge izvrtine. Valovita, zelo trda **jeklana žica**.

Uporaba:

Za vse običajne namizne stroje za posnemanje zarobka. Zaradi specialne žice imajo ščetke dolgo življenjsko dobo.

Primerne za ekonomično posnemanje zarobka na ploščatem železu, profilih, ceveh, armaturah, delih iz umetne mase ipd.

Klinasti utor 13,5 × 7,6.

Napotek:

Na obdelovanec delujejo le konice žice. Zato premočan pritisk pri uporabi krožne ščetke zmanjšuje učinek in povzroči prehitro obrabo ščetke.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3600 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	250 mm

Širina ščetke	58 mm
Dolžina ščetin H ₁	50 mm
Material obloge	Jeklena žica
Debelina ščetin	0,35 mm
Pogonski stroj	Namizni stroj za posnemanje zarobka
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka