

**Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320675 4
GTIN	5907412202761
Razred artikla	36C

Opis**Izvedba:**

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba, ne potrebuje vzdrževanja.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za grobo in fino struženje na stružnicah.

Ø ohišja D: 70 mm

Celotna dolžina L: 204 mm

Uporabna dolžina B: 101,5 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 32 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 40 mm

Tehnični opis

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
maksimalni Ø konic 60° A	32 mm
Morsekonus	MK4

Maksimalno število vrtljajev	3800 min ⁻¹
Dolžina konice C	40 mm
Ø ohišja D	70 mm
za maso obdelovanca	800 kg
Uporabna dolžina B	101,5 mm
Celotna dolžina L	204 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica