

**mimatic**  
Tool Systems**Osnovno držalo PolySAW z izvrtino, Tip: 16/26****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218210 16/26
GTIN	2050001737410
Razred artikla	29B

**Opis****Izvedba:**

Pritrditev listov z enim vijakom v središču. **Vmesnik Quadrogon** za boljši prenos sile in togost proti zvijanju.

**Uporaba:**

Na kombiniranih nasadnih trnih za rezkarje. **Le z listi PolySAW-G.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno ploščico in vpenjalnim vijakom.

z notranjim hlajenjem: da

Ø vratu  $d_1$ : 26 mm

Ø osnovnega držala  $d_2$ : 32 mm

Dolžina vratu  $L_1$ : 20 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 42,5 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 16 mm

Vpenjalna ploščica: 219845

**Tehnični opis**

Vpenjalna ploščica	219845
--------------------	--------

Ø osnovnega držala $d_2$	32 mm
Dolžina vratu $L_1$	20 mm
Ø vratu $d_1$	26 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	42,5 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Vpenjalni vijak	219837 (SW3; 6,0 Nm)
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219837
Vpenjalna ploščica	219845