



## Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320650 4
GTIN	4019208000169
Razred artikla	35R

### Opis

#### Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Ne potrebuje vzdrževanja.**

#### Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

#### Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 42 mm

Uporabna dolžina B: 75,5 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 20 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

za maso obdelovanca: 800 kg

### Tehnični opis

Uporabna dolžina B	75,5 mm
za maso obdelovanca	800 kg
Morsekonus	MK4

Ø ohišja D	42 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
maksimalni Ø konic 60° A	20 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica