



## Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 40mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303045 40
GTIN	4250122616344
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.  
Vsa držala brunirana.

#### Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	40
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Zunanji Ø D	88 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40