



Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320675 5
GTIN	5907412202730
Razred artikla	36C

Opis

Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba, ne potrebuje vzdrževanja.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za grobo in fino struženje na stružnicah.

Ø ohišja D: 90 mm

Celotna dolžina L: 257,5 mm

Uporabna dolžina B: 128 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 40 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 49,5 mm

Tehnični opis

Morsekonus	MK5
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Ø ohišja D	90 mm

Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
za maso obdelovanca	2000 kg
Uporabna dolžina B	128 mm
Dolžina konice C	49,5 mm
maksimalni Ø konic 60° A	40 mm
Celotna dolžina L	257,5 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica